


# Įkišama įvorė QSH-F-6

Gaminio numeris: 533891

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	0 ... 150 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	4,8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Jungtis QS-6
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta