


Šarnyrinis/griebtuvo įtaisas HGDS-PP-16-P-A

Gaminio numeris: 534280

FESTO

Su lanksčia amortizacija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	30 N
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždariant	90 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	113 N
Tikslus nustatymas posūkio pavaros	-6 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay	0 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz	0 mm
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	50 ms
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	50 ms
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	4 Nm
Spaustuvų eiga	4,5 mm
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	2 Hz
Sukimo momentas prie 6 bar	1,25 Nm
Produkto svoris	660 g
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Pasisukimo kampas	210 deg
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 210 deg
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	4 Nm
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	56,5 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždariant	45 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	4 Nm
Griebimo funkcija	lygiagretus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Informacija apie pavaros veleną	Plienas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas, posūkio pvara	su priartėjimo jutikliu
Pozicijos atpažinimas, griebtuvas	su priartėjimo jutikliu
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė
Informacija apie griebtuvus	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Dempferiavimas posūkio pavarai	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Informacija apie uždengimą	POM
Dydis	16
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montavimo tipas	Su skėstadygiu grioveliu Pasirenkamas
Konstrukcija	Posūkio pvara
Pneumatinis pajungimas	M5
Konstrukcija	Su lygiagrečiu griebtuvu ir griebtuvo pvara