


# Galinio jungiklio priedas DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Gaminio numeris: 534469

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845  
Tinka visoms DAPS pasukimo pavaroms, bet tik DRD/DRE dydžių nuo 4 iki 225. DRD/DRE pasukimo pavaroms dydžių nuo 1 iki 2, gali būti tik montuota prie dydžių 375 - 880 per DAPZ-SBZ-... adapterį.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	8 ... 13 mm
Paremtas standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Matavimo principas	mechaninė/elektrinė
Komutavimo pozicijos indikatorius	Taip
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Izoliacinė įtampa	250 V
Maksimali išėjimo srovė	9.000 mA
Atsparumas smūgiams	4 kV
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 85 °C
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	EPDM
Korpuso dangtelio medžiagų specifikacija	PC
Rozetės korpuso medžiagų specifikacija	PA
Konsolės medžiagų specifikacija	PA