


# Galinio jungiklio priedas DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Gaminio numeris: 534472

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845  
Tinka visoms DAPS pasukimo pavaroms, bet tik DRD/DRE dydžių nuo 4 iki 225. DRD/DRE pasukimo pavaroms dydžių nuo 1 iki 2, gali būti tik montuota prie dydžių 375 - 880 per DAPZ-SBZ-... adapterį.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	8 ... 13 mm
Paremtas standartu	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Matavimo principas	Induktyvinis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Izoliacinė įtampa	25 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	8 V
Jungiklio išėjimas	NAMUR
Atsparumas smūgiams	0,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogių	EEx ia IIC T6
Nesprogi aplinkos temperatūra	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Skyriaus sertifikatas	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Įjungimo srovė sumažinama	≤ 1 mA
Įjungimo srovė nesumažinama	≥ 3 mA
Elektrinis pajungimas	įsuktas terminalas įkišama
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	EPDM
Korpuso dangtelio medžiagų specifikacija	PA
Rozetės korpuso medžiagų specifikacija	PA
Konsolės medžiagų specifikacija	PA