

Filtrai

MS4-LF-1/8-EUM

Gaminio numeris: 535644

FESTO

40 µm filtras, metalizuota kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu
Maksimalus kondensato kiekis	25 ml
Taurės apsauga	integuota kaip metalinė apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 14 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	349 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Padengtas aliuminiu Aluminio liejinys
Informacija apie peržiūros langą	PA