

# Filtras-regulatorius MS4N-LFR-1/8-D7-EUM-AS-Z

Gaminio numeris: 535741

FESTO

12 barų maksimalus išėjimo slėgis, 40 µm filtravimo elementas, su manometru, su rakinama regulatoriaus rankenėle, metalinė kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Vykdyklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	25 ml
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Taurės apsauga	integuota kaip metalinė apsauga
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Išėjimo slėgis 1	0,8 ... 14 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,25 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	900 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	5:7:- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	475 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Padengtas aliuminiu Aluminio liejinys
Informacija apie peržiūros langą	PA
Medžiagos informacija, izoliacinis diskas	POM