

# Tepalinė MS4N-LOE-1/4-U-Z

Gaminio numeris: 535800

FESTO

Metalizuota kolba, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Dydis                                 | 4   |
| Serijos                               | MS  |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°                                     |
| Konstrukcija                          | proporcinis standartinis lubrikantas                  |
| Maksimali tepalo talpa                | 36 cm <sup>3</sup>                                    |
| Taurės apsauga                        | integruota kaip metalinė apsauga                      |
| Įėjimo slėgis 1                       | 1 ... 12 bar  |
| Minimalus srauto debitas tepimui      | 40 l/min  |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 2.200 l/min   |
| Darbinė terpė                         | Suslėgtas oras  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2   |
| Saugojimo temperatūra                 | -10 ... 60 °C   |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 60 °C   |
| Alyvos klampumas                      | ISO VG 32   |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                       | 354 g   |
| Montavimo tipas                       | su priedais<br>Pasirenkamas<br>Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | NPT1/4-18   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | NPT1/4-18   |
| Informacija apie tvirtinimą           | Padengtas aliuminiu                                   |
| Informacija apie kolbą                | Padengtas aliuminiu<br>Aliuminio liejinys             |
| Informacija apie peržiūros langą      | PA  |