


Lygiagretūs griebtuvai HGPT-35-A

Gaminio numeris: 535867

FESTO

tvirtas.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | 35 |
| Spaustuvų eiga | 8 mm |
| Maksimalus perstūmimo tikslumas | $\leq 0,2$ mm |
| Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay | $\leq 0,1$ deg |
| Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz | $\leq 0,02$ mm |
| Simetrinis pasukimas | $\leq 0,2$ mm |
| Kartojimo tikslumas, griebtuvas | $\leq 0,05$ mm |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 2 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Griebimo funkcija | lygiagretus |
| Konstrukcija | Pasvirusi plokštuma valdomos sekos judėjimas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant | 500 N |
| Didžiausia jėga prie 6 barų, uždarant | 460 N |
| Darbinis slėgis | 3 ... 8 bar |
| Darbinis slėgis, sandarinimo oras | 0 ... 0,5 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | ≤ 3 Hz |
| Min. atidarymo laikas prie 6 bar | 40 ms |
| Min. uždarymo laikas prie 6 bar | 40 ms |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant | 250 N |
| Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždarant | 230 N |
| Masės inercijos momentas | 3,383 kgcm ² |
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 900 N |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 50 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 40 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 30 Nm |
| Tepimo intervalas kreipiančiųjų komponentams | 5 Mio SP |
| Produkto svoris | 625 g |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme ir kaiščiu Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu |
| Pneumatinė jungtis, sandarinimo oras | M5 |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie uždengimą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminis Padengtas COMPCOTE |
| Informacija apie griebtuvus | Plienas kietas (užgrūdintas) |