


Checkbox CHB-C-X

Gaminio numeris: 536084
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Kompaktiškas dizainas](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2015. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus detalės skersmuo	25 mm
Skaičiavimo funkcija	Taip
Apsaugos klasė	IP64
Kodavimo įtaiso prijungimas	Pagal RS 485 specifikaciją
Maksimalus detalės ilgis	Priklauso nuo juostinio konvejerio greičio ir reikalaujamos rezoliucijos
Minimalus detalės skersmuo	0,5 mm
Minimalus detalės ilgis	1 mm
Išėjimai	Konvejerio įrangos valdymo įtaisai Juostinio konvejerio valdymas / parengtis "Warning" būsenos žinutė Neteisinga dalis Gera dalis, neteisingai orientuota Gera dalis, teisingai orientuota Išėjimo klaida PLC_Power Pasiekus nustatymą iš anksto įjungti skaitiklį
Įėjimai	Išorinis paleidimas Counter Reset Išorinė klaida Camera - Enable Montuoti jutiklį 2 Montuoti jutiklį 1 Išorinis jutiklis Išorinė diskusija Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Neveiksnius klavišas
Maksimalus skirtingų orientacijų skaičius atmintyje	8
Maksimalus atminčių skaičius	12
Parinkimų kiekis	CheckKon programinė įranga
Skaičiavimo diapazonas	1 - 2 Mrd.
Vidinis tūris saugiklis	8 A saugiklis
Elektroninis išėjimo ribojimas	700 mA
Maksimali bendra srovė PLV prijungime	1 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės suvartojimas su neapkrautais išėjimais	750 mA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 15 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Aplinkos sąlygos	Sausas

Savybės	Reikšmė
	Ekranavimas nuo stiprių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Kameros rezoliucija	6/100 mm
Demonstravimo laikas	128 ... 1.024 μ s
Įvertinimo sąsaja	4-poliai M12x1 RS 232 sąsaja 115 Kbaud Kištuko lizdas