


Indicējošais spraudnis MCL-230AC

Daļas numurs: 10001

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	12 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Spraudnis Pēc DIN EN 175301-803
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-20 % / +15 %
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA6 pastiprinātais