

# Indicējošais spraudnis MFL-230AC

Daļas numurs: 10005

FESTO

Ar gaismas diodi (LED)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	14 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 saskaņā ar industrijas standartu (11 mm)
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-20 % / +15 %
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA6 pastiprinātais