


Izplūdes plūsmas kontroles vārsts GRE-1/2-NPT

Daļas numurs: 10059

FESTO

Ar metālkeramisko klusinātāju



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Plūsmas kontroles - klusinātāja funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 3.600 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 70 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS