


Spiediena indikators OH-8-RT

Daļas numurs: 10088

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14,5 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums	Nipeļveida stiprinājums PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS