



Ar kātu darbināms mikro vārsts SO-3-PK-3-B

Daļas numurs: 10403

FESTO

Ar nipelveida stiprinājuma ND 3 mm savienojumu, normāli atvērts.
Šis tips ir derīgs vakuumam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	60 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 8 bar
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	1,8 mm
Vadības gaiss	tiešais
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	6 N
Produkta svars	7 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Korpusa materiāls	Misiņš POM