



VAI loceklis OS-1/8-NPT

Daļas numurs: 10412

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	VAI funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/8 NPT
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	500 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominālais izmērs	4 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	45 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	NPT1/8-27
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR