



# Pneimatiskais vārsts

## VLHE-3-1/2

Daļas numurs: 10420

FESTO

Normāli aizvērts, lēnas uzsākšanas vārsts, priekš individuālas lietošanas savienojumā ar S-sērijas gaisa sagatavošanas blokiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvietā
Blīvēšanas princips	mīksts
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Rokas vadība	Spiedošs
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.900 l/min
Komutācijas izslēgšanas laiks	39 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	25 ms
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Nominālais izmērs	12 mm