


Ligzdas savienotājs NECU-M-B12G5-C2-PB

Daļas numurs: 1067905

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Produkta svars	48,7 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā ligzda, M12x1, 5-kontaktu, B-kodējums, ekranēts
Spraudņa kodējums	B
Elektriskais savienojums 2	Skrūvju terminālis, var tikt ekranēts
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 125 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 125 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Pārraidīšanas parametri	DIN EN 50173 / CAT 5
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,14 ... 0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Apzeltīts