



Spraudnis NECU-S-M8G4-C2

Daļas numurs: 1068198

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-104
Savienojuma frekvence	100
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	9,1 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves pievilkšana ar SW9
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Vada diametrs	3,5 ... 5 mm
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,14 ... 0,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	Melns
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts misiņš
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts