



Grozāmās sviras vārsts RW/O-3-PK-3

Daļas numurs: 10750

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehāniskais
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	80 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa sēdvieta
Nominālais izmērs	2,5 mm
Vadības gaiss	tiešais
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	POM