



# Pneimatiskais vārsts

## J-3-PK-3

Daļas numurs: 10772

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuuamam.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	100 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Nominālais izmērs	2,5 mm
Komutācijas reversēšanas laiks	7 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	75 g
Montāžas tips	uz savienošanas plāksnes Uz montāžas rāmja ar caurejošo urbumu Izvēles
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12	PK-3
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 14	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	PK-3
Savienojošās plāksnes materiāls	Misiņš PPS-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Sintētisks Cinka spiedienlējums