


Aksiālais komplekts EAMM-A-D19-35S

Daļas numurs: 1087729

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	1,1 Nm
Produkta svars	90 g
Interfeisa kods, aktuatori	D19A
Interfeisa kods, Motora In	35S
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS