



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GG-1/8

Daļas numurs: 10890

FESTO

Ar rullīšu sviru un regulējamu pamata plūsmas pakāpi
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Pārtrauces elements	Rullīša svira
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	280 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	240 ... 350 l/min
Darbošanās spiediens	0,3 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļlots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	380 g
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Blīvējumu materiālu informācija	NBR