


Standarta cilindrs DSN-1/2"-2"-P

Daļas numurs: 11325

FESTO

Bāzēts uz DIN ISO 6432, ar elastīgiem amortizējošiem gredzeniem gala pozīcijās. Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Gājiens | 50,8 mm |
| Virzuļa diametrs | 1/2" |
| Bāzēts uz standartu | ISO 6432 |
| Amortizēšana | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Virzuļa kāta gals | Vīrišķā vītne |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 10 bar |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Darbošanās paņēmieni | Žāvēts saspīstais gaiss, eļļots vai neeļļots |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 50,9 N |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 67,9 N |
| Pneimatiskais savienojums | M16x1,5 |
| Pārsega materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR TPE-U(PU) |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Cilindra čaulas materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |