


# Aksiālais komplekts EAMM-A-R48-100A

Daļas numurs: 1133402

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	17 Nm
Produkta svars	970 g
Interfeisa kods, aktuators	R48
Interfeisa kods, Motora In	100A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS