



# Amortizators DYSR-8-8-Y5

Daļas numurs: 1138641

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	8 mm
Amortizēšana	regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	3 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	8 mm
Max. apturēšanas spēks	400 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	4 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	24.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,01 J
Atstatīšanas spēks	1,8 N
Produkta svars	60 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums