



Amortizators DYSR-12-12-Y5

Daļas numurs: 1138642

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Gājiens	12 mm
Amortizēšana	regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	12 mm
Max. apturēšanas spēks	900 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	10,8 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	60.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,05 J
Atstatīšanas spēks	4,5 N
Produkta svars	105 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums