

Amortizators DYSR-16-20-Y5-T

Daļas numurs: 1138645

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Gājiens	20 mm
Amortizēšana	regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,3 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	20 mm
Max. apturēšanas spēks	1.600 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	32 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	100.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,16 J
Atstatīšanas spēks	5,4 N
Produkta svars	250 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzļa kāta materiāls	High alloy steel, hardened