


Leņķiskā piedziņa DSM-T-16-270-FW-A-B

Daļas numurs: 1145129

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Izmērs | 16 |
| Pagrieziena leņķis | 0 ... 270 deg |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Konstrukcijas struktūra | Rotācijas lāpstiņa |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 2,5 ... 10 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maks. aksiālais spēks | 30 N |
| Maks. radiālais spēks | 75 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 5 Nm |
| Produkta svars | 630 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums | M5 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piedziņas vārpstas materiāls | Tērauds Niķeļa pārklājums |
| Blīvējumu materiāls | TPE-U(PU) |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |