


Gala slēdža piesaiste SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

Daļas numurs: 1152498

FESTO

Ar montāžas adapteri, 30x130 mm urbumu izvietojumu, piedziņām ar 50 mm vārpstas augstumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	leņķisks
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Mērišanas princips	Mehānisks/elektrisks Tuvuma devējiem
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 80 °C
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Max. kontakta jauda AC	1.770 VA
Max. kontakta jauda DC	36 W
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Pievienojamā vada nominālais šķērsriezums	0,5 ... 1,5 mm ²
Montāžas tips	Uz atloka pēc ISO 5211 ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	725 g
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums Krāsots
Materiāla informācija, piegādātie piederumi	Stiprs tērauda sakausējums Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Iestatīšanas diapazons, leņķa ieraksts	0 ... 90 deg
Aizsardzības klase	IP67
Izolējošais spriegums	250 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Piesārņojuma pakāpe	3