

# Hidrauliski amortizējošais cilindrs DYHR-20-25-Y5

Daļas numurs: 1155692

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	25 mm
Amortizēšana	regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,3 m/s
Padeves ātrums	0,2 ... 100 mm/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,5 s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Max. apturēšanas spēks	2.500 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	62,5 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	90.000 J
Min. padeves spēks	250 N
Maks. padeves spēks	2.500 N
Max. atlikusī enerģija	0,32 J
Atstatišanas spēks	9 N
Produkta svars	360 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Tērauds galvanizēts
Virzuļa kāta materiāls	norūdīts Stiprs tērauda sakausējums