

Hidrauliski amortizējošais cilindrs DYHR-20-50-Y5

Daļas numurs: 1155693

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	50 mm
Amortizēšana	regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,3 m/s
Padeves ātrums	0,2 ... 100 mm/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Max. apturēšanas spēks	2.500 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	125 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	140.000 J
Min. padeves spēks	250 N
Maks. padeves spēks	2.500 N
Max. atlikusī enerģija	0,32 J
Atstatišanas spēks	9 N
Produkta svars	440 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Tērauds galvanizēts
Virzuļa kāta materiāls	norūdīts Stiprs tērauda sakausējums