



Elektromagnētiskais vārsts

MVH-5-1/4-S-B-VI

Daļas numurs: 116002

FESTO

Ar ieslēdzējreleju un rokas vadību, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.300 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Konstruktīvas struktūra	Mazā sēdvieta
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	7 mm
Tīklojuma izmērs	33 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Rokas vadība	Jā
Vadības gaiss	Vadāms
Plūsmas virziens	nereversējams
Vadības spiediens	1,5 ... 10 bar
Komutācijas izslēgšanas laiks	41 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	19 ms
Tīnuma raksturlielumu dati	24V DC
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Vadības paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, 11	G1/4