


Sprostvārsts H-3/8-B

Daļas numurs: 11690

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Montāžas tips	Vītņots
Operating pressure MPa	0,04 ... 1,2 MPa
Darbošanās spiediens	0,4 ... 12 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Standarta nominālā caurplūde 1 → 2 no 6 līdz 5 bar	2.000 l/min
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Vadības paņēmieni	LX1
Max. pievilkšanas moments	20 Nm
Produkta svars	34 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR