

# DUO plastmasas cauruļvads PU-4-DUO-BS

Daļas numurs: 11959

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezglošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).  
Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	6,1 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	20 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Autorizācija	TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,042 kg/m
Krāsa	zils/melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)