


Nipeļveida T veida stiprinājums TCN-1/8-PK-4

Daļas numurs: 11962

FESTO

Priekš plastmasas caurulēm PAN, PUN, PL, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu, grozāms.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 2,9 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | Blīvgredzens |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs Cinka spiedienlējums |