


Nipeļveida T veida stiprinājums TCN-1/4-PK-6

Daļas numurs: 11965

FESTO

Priekš plastmasas caurulēm PAN, PUN, PL, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu, grozāms.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,9 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnijs Cinka spiedienlējums