


Elektromagnētiskais vārsts

JMUH-5/2-D-2C-VI

Daļas numurs: 120359

FESTO

Priekš vārstu termināli
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Platums	54 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	13,5 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Rokas vadība	Spiedošs
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversējams
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 50 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 50 µm filtrācija
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Savienojuma plāksnes izmērs 2 saskaņā ar ISO 5599-2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Savienojuma plāksnes izmērs 2 saskaņā ar ISO 5599-2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Apakšējā pamatne
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Savienojuma plāksnes izmērs 2 saskaņā ar ISO 5599-2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Apakšējā pamatne