


# Klusinātājs AMTE-M-LH-G1

Daļas numurs: 1205865

FESTO

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	17.235 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	88 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	115 g
Pneimatiskais savienojums	G1
Klusinātāja ieliktņa materiāls	Bronza
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS