


Klusinātājs AMTE-M-H-M5

Daļas numurs: 1206621

★ Pamatproduktu klāsts

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	91 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	71 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	1,1 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Klusinātāja ieliktņa materiāls	Bronza
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS