

Paralēlais komplekts EAMM-U-86-D60-70A-102-S1

Daļas numurs: 1212835

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	175 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,25 Nm
Pārnese moments	9,5 Nm
Produkta svars	2.460 g
Interfeisa kods, aktuators	D60B
Interfeisa kods, Motora In	70A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS