

Plastmasas caurule PU-13-SW

Daļas numurs: 12133

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezģlošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).
Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	17,6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	83 mm
Iekšējais diametrs	13 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,133 kg/m
Pneimatiskais savienojums	nipeļļveida savienojumam ar iekšējo diametru 13 mm ar uzgriezni
Krāsa	Melns
Balsta cietība	A 86 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)