

Plastmasas caurule PU-9-SW

Daļas numurs: 12134

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezglošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).
Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	11,6 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	76 mm
Iekšējais diametrs	9 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,056 kg/m
Pneimatiskais savienojums	nipeļļveida savienojumam ar iekšējo diametru 9 mm un uzgriezni
Krāsa	Melns
Balsta cietība	A 91 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)