

Paralēlais komplekts EAMM-U-145-S62-140A-288

Daļas numurs: 1219440

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	145
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnese attiecība	1:1
Max. ātrums	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	2.270 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	2 Nm
Pārnese moments	50 Nm
Produkta svars	15.030 g
Interfeisa kods, aktuators	S62
Interfeisa kods, Motora In	140A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS