


Elektromagnēta magnētiskā spole MSN1W-230AC-OD

Daļas numurs: 123062

FESTO

Priekš AC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos \{\phi\}$	0,7
Tīnuma raksturlielumu dati	230 V AC: 50 Hz, ieslēgšanās jauda 7,5 VA, noturošā jauda 5 VA 230 V AC: 60 Hz, ieslēgšanās jauda 5 VA, noturošā jauda 3,7 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	80 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	Iespilēts ar noturošo skavu ar piederumiem
Korpusa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Tērauds
Tīnuma materiāls	Varš