

Amortizators YSRW-DGC-40/50-B

Daļas numurs: 1232870

FESTO

Priekš DGC un DGCI lineārajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40 50
Amortizēšana	pašregulējošais mīkstuma raksturlielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums