


Apakšējā pamatne VABS-C8-12XB-QX-DB

Daļas numurs: 1236028

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	24 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	0,48 ... 0,72 Nm
Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums	1,3 Nm
Produkta svars	30 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	sagatavots kārtīdžam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sagatavots ieliktnim
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Sagatavots ieliktnim
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	Sagatavots ieliktnim
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Pastiprināts PA