


# Sakabe

## EAMC-40-66-15-20

Daļas numurs: 123845

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar soļu dzinēju.



## Datu lapa

| Pazīme                       | Lielums                |
|------------------------------|------------------------|
| Turētāja diametrs 1          | 15 mm                  |
| Turētāja diametrs 2          | 20 mm                  |
| Izmērs                       | 40                     |
| Nominālais garums            | 66 mm                  |
| Montāžas pozīcija            | Jebkurš                |
| Max. ātrums                  | 6.500 1/min            |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B2-L         |
| Uzglabāšanas temperatūra     | -25 ... 60 °C          |
| Relatīvais gaisa mitrums     | 0 - 95 %               |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C          |
| Inerces masas moments        | 42,3 kgmm <sup>2</sup> |
| Pārneseamais moments         | 21 Nm                  |
| Produkta svars               | 139 g                  |
| Materiālu piezīme            | Atbilst RoHS           |