

# Sakabe

## EAMC-65-90-24-25

Daļas numurs: 123852

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar servomotoru.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	24 mm
Turētāja diametrs 2	25 mm
Izmērs	65
Nominālais garums	90 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	417 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	92 Nm
Produkta svars	535 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS