


Sakabe EAMC-65-90-25-25

Daļas numurs: 123853

FESTO

Priekš DGE.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	25 mm
Turētāja diametrs 2	25 mm
Izmērs	65
Nominālais garums	90 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	417 kgmm ²
Pārnēsamais moments	92 Nm
Produkta svars	535 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS