

Kolektora sliede. VABM-C8-12E-G14-18-PT-L

Daļas numurs: 1247982

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	12 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	18
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	0,6 Nm
Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums	5 Nm
Produkta svars	1.251 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums